



Indicateur de choc **DROPN'TELL**

Positionné à l'extérieur de l'emballage, l'indicateur de choc DROPN'TELL permet de savoir si le colis a été choqué lors de son expédition.

DROPN'TELL

Le Dropn'tell est un indicateur de choc qui réagit dans un seul axe. Il faut en positionner dans les 3 directions pour être omnidirectionnel. Il existe un modèle réarmable et un modèle non réarmable.

Pour le réarmer, il faut insérer un petit trombone sur le côté afin de remettre en place les masselottes. Il peut être armé au dernier, avant l'expédition.



Efficacité

armable au dernier moment.



Effets dissuasifs

pour les transporteurs.



Simple d'utilisation

pour tout transport de marchandise.

Types d'applications

Le DROPN'TELL est adapté pour les applications suivantes : Matériels de grande taille, Meubles, Caisses en bois, Appareils électroniques de grande tailles, Composant mécaniques.



Gardez le **contrôle** de vos expéditions tout au long de la chaîne logistique.

Pourquoi le Dropn'tell ?

Le produit **Dropn'tell** est une alternative au modèle **MAG 2000** (plus onéreux mais beaucoup plus technique). Le Dropn'tell peut être expédié facilement sans besoin d'utiliser un emballage spécial. En effet, il peut se réarmer simplement via le bouton reset en utilisant un trombone ou via une goupille pour le modèle non réarmable.

Cela permet également de l'activer au dernier moment sur le terrain. Il peut être fixé sur des surfaces rugueuses comme le bois des caisses maritimes. Il ne craint pas l'humidité. Il peut ainsi être fixé sur des surfaces souples comme de grands cartons, pour des modèles de faible sensibilité.

Mode de fonctionnement


Deux masselottes sont maintenues en place par des languettes métalliques. Lorsque l'accélération due au choc provoque une force supérieure à la résistance d'une des languettes, la masselotte **bleue** est projetée hors de sa position, et laisse une marque visible **bleue** qui permet de constater le choc.

Le niveau de déclenchement* est disponible en plusieurs valeurs :
(5G, 10G, 15G, 25G, 50G, 100G.)


**Nous contacter pour le choix des sensibilités*

Comment positionner le Dropn'tell ?

Positionner un Dropn'tell dans chaque direction.
(vertical, longitudinal et latéral).



MODÈLE NON RÉARMABLE
AVEC GOUPILLE



Spécifications techniques

Dimensions	5,1 x 2,1 mm
Epaisseur	5 mm
Conditions	Boîte de 100 indicateurs



Le contrôle du transport... la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - Houdan



tilt-import.com